

Garant

Žiedlapinis šlifavimo diskas Neaustinė medž. / audinys, Ø 125 mm, Grūdelių dydžio palyginimas: 80MED



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Produktų klasė	51M

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas iš **šlifavimo audinio (A)** su 80 dydžio grūdeliais ir **neaustinės medžiagos (vidutinio glotnumo)**. Nuimamas didelis medžiagos kiekis ir lygiai nupoliruojamas paviršius tos pačios operacijos metu.

Paskirtis:

WIG suvirintųjų siūlių apdirbimui, plokštumų bei kontūrų šlifavimui, užvartų nuėmimo darbams. Rekomenduojamas sūkių skaičius 6500 min⁻¹.

Techninis aprašymas

Disko Ø	125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	nuožuln.
Grūdėtumo palyginimas	80
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
rekomenduojamas sūkių skaičius	6500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		