



Universalus matuoklis medinėje dėžutėje, Tipas: SET



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 428300 SET |
| GTIN | 5051102226589 |
| Produktų klasė | 46B |

Aprašymas

Modelis:

Lengva, tvirta vamzdinė konstrukcija. Dvi matavimo svirtys įvairiems matavimo antgaliams tvirtinti. Fiksuojama matavimo atrama (be kreipiamosios įpjovos) apytiksliam reguliavimui slenkant vamzdžiu. Slankiojanti atrama įmontuota labai tikslioje kreipiamojoje, jokio laisvumo ir trinties, todėl pasiekiamas didžiausias tikslumas. **Pastovi matavimo jėga dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių.** Kad būtų galima be kontakto įstatyti į matavimo vietą, judantį matavimo laikiklį galima patraukti atgal. Matavimo ribas galima pasirinktinai padidinti (maks. 3 000 mm) pasirinktiniu ilgintuvu. Tinka naudoti su kiekvienu laikrodiniu arba rodykliniu indikatoriumi su kotu Ø 8 mm h6.

Paskirtis:

Universalus matavimo prietaisas palyginamiesiems matavimams. Įvairiausių ruošinių išoriniams ir vidiniams matavimams bei siaurų užmovų matavimams. Su specialiais priedais centruojančioms briaunoms, grioveliams, išpjovoms, kregždės formos elementams, kūgiams, dantims bei vidiniams ir išoriniams sriegiams matuoti.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinis prietaisas medinėje dėžutėje. Su matavimo svirtimis 428350 dyd. 50, 2 antgaliais Nr. 428360 dyd. S, 2 užspaudimo veržlėmis Nr. 428358, 2 reguliuojamais gylio ribotuvais Nr. 428354 dyd. A, skaitmeniniu indikatoriumi su skale, padalomis 0,001 mm, Min. / Max funkcija, indikatoriaus apsauginiu gaubteliu.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Matavimo ašies eiga | 20 mm |
| Išorinių matmenų matavimo diapazonas | 0 - 220 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Vidinių matmenų matavimo diapazonas | 30 - 255 mm |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Kalibravimas | A3 |
| Produkto rūšis | Universalus matuoklis |

Paslaugos

| | |
|--|------------|
| KalibravimasUniversalus skaitmeninis slankmatis Maksimalios matavimo ribos 600 mm | 021400 600 |
|--|------------|

Priedai

| | |
|---|------------|
| Užspaudimo veržlė, skirta 428360, 1 vnt. Tipas K | 428358 K |
| Matavimo laikiklių pora Iškyša 50 mm | 428350 50 |
| Matavimo antgalis matavimo svirtims, 1 vnt. Tipas S | 428360 S |
| Ilgintuvas, skirtas 428300 Ilgis 150 mm | 428320 150 |
| Ilgintuvas, skirtas 428300 Ilgis 500 mm | 428320 500 |