

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute, Rakto dydis: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614812 18
GTIN	4045197160461
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	18 mm
Žiedo Ø D	33,4 mm
Rakto ilgis L	239 mm
Žiočių aukštis h ₁	8,1 mm
Žiaunų plotis b	38,6 mm
Kilpos aukštis h ₂	11,2 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis