

Vidinis šepetys NOVOFLEX-B Grūdeliai SiC120, Tipas: 16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	574490 16
GTIN	4013349528155
Produktų klasė	57L

Aprašymas

Modelis:

Centruojantis vidinis šepetys su šeriais iš lanksčių **silicio karbido rutuliukų**. Visas ilgis 200 mm.

Paskirtis:

Skirta **briaunų užapvalinimui, galutiniam paviršių apdirbimui ir honavimui**. Išgaunamas **tolygiai glotniai nušlifluotas paviršius** nuimant didelį kiekį medžiagos. Tinka rankiniams gręžtuvams ir stacionarioms staklėms. Rekomenduojamas sūkių skaičius 350–700 min⁻¹, kontakto trukmė 20–40 sekundžių.

Pastaba:

Nenaudoti sausai, o sutepti šlifavimo alyva Nr. 084205.

Techninis aprašymas

Darbinis matavimo ilgis L ₃	60 mm
Šepečio Ø D ₁	18 mm
tinka kiaurymių Ø	14,1 - 16 mm
Koto Ø D _s	4,6 mm
Serija	NOVOFLEX-B
Šerių medžiaga	Silicio karbitas
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Grūdėtumas	120
rekomenduojamas sūkių skaičius	350 - 700 min ⁻¹
Produkto rūšis	Vidiniai šepėčiai

Priedai

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvosUV 80 Turinys
0,25 l

084205 0,25

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvosUV 80 Turinys
20 l

084205 20

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvosUV 80 Turinys
5 l

084205 5
