

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute, Rakto dydis: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614812 19
GTIN	4045197160478
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Kilpos aukštis h_2	11,5 mm
Žiočių aukštis h_1	8,5 mm
Žiaunų plotis b	40,3 mm
Žiedo $\varnothing D$	34,5 mm
Rakto dydis	19 mm
Rakto ilgis L	250 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 3	614850 3
--	----------