

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis, Rakto dydis: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614816 15
GTIN	4045197198976
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Kilpos aukštis h_2	10 mm
Žiaunų plotis b	33,4 mm
Žiedo $\varnothing D$	28,9 mm
Žiočių aukštis h_1	6,9 mm
Rakto dydis	15 mm
Rakto ilgis L	118 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis