



Dinamometrinis imtuvas, skirtas TTS-2000, Maksimalus sukimo momentas: 28Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654910 28
GTIN	856986007027
Produktų klasė	66D

Aprašymas

Modelis:

Dėl įmontuoto lusto SMART-Chip, saugančio kaupiklio vertes, užtikrinama, kad visi sistemos komponentai gali būti tarpusavyje derinami ir keičiami. Šis dinamometrinis imtuvas atlaiko mechanines perkrovas iki 150% nominaliosios vertės. Pasiekus 110% nominaliosios vertės imtuvas ima skleisti garsinį įspėjamąjį signalą, be to ekrane dar pasirodo ir atitinkamas įspėjamasis vaizdo pranešimas. Šie dinamometriniai imtuvai tiekiami su saugiu ir patvariu laidu, kurį prireikus galima pakeisti.

Standartas:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
maksimalus sukimo momentas	28 Nm
Svoris	0,24 kg
Ilgis	83 mm

Sūkių momento ribos	2,8 - 28 Nm
Skersmuo	32 mm
Laido ilgis	1,2 m
Kalibravimas	O4
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Išėjimo kvadratas	3/8 in
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas

Paslaugos

Kalibravimas iš abiejų pusiųSukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020140 400/2
DAkkS kalibravimas iš abiejų pusiųSukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2