

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Supintas šepetys-teptukas Nerūdijančiojo plieno viela, Šepečio -Ø D1× šerelių storis: 19X0,15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574900 19X0,15
GTIN	4017359137796
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Lygi, **supinta** viela, įspausta į plieninę įvorę, **koto Ø 6 mm**, tolygaus tankio šeriai, ypač patvarus. INOX vielos kokybė 1.4401 (AISI 316). Rėmo korpusas su plastikiniu apvalkalu, skirtas plieno apdirbimui.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, šlakų nuvalymui ir visiems vidutinio sunkumo ir sunkiems valymo darbams. **Šepetys atsiveria priklausomai nuo sukimosi greičio daugiau ar mažiau ir todėl galima jį įkišti ir į siauras angas** ir, pvz., išvalyti korpuso vidų.

Techninis aprašymas

Ilgis H ₁	28 mm
Šerių storis	0,15 mm
Pynių kiekis	6
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Šepečio Ø D ₁	19 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	kairinis pynimas

Produkto rūšis

Šepetėlis-teptukas