



## Dinamometrinis imtuvas, skirtas TTS-2000, Maksimalus sukimo momentas: 5,6Nm



### Užsakymo data

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 654910 5,6   |
| GTIN             | 856986007010 |
| Produktų klasė   | 66D          |

### Aprašymas

#### Modelis:

Dėl įmontuoto lusto SMART-Chip, saugančio kaupiklio vertes, užtikrinama, kad visi sistemos komponentai gali būti tarpusavyje derinami ir keičiami. Šis dinamometrinis imtuvas atlaiko mechanines perkrovas iki 150% nominaliosios vertės. Pasiekus 110% nominaliosios vertės imtuvas ima skleisti garsinį įspėjamąjį signalą, be to ekrane dar pasirodo ir atitinkamas įspėjamasis vaizdo pranešimas. Šie dinamometriniai imtuvai tiekiami su saugiu ir patvariu laidu, kurį prireikus galima pakeisti.

#### Standartas:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

### Techninis aprašymas

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 %    |
| maksimalus sukimo momentas           | 5,6 Nm  |
| Svoris                               | 0,16 kg |
| Ilgis                                | 51 mm   |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Sūkių momento ribos   | 0,6 - 5,6 Nm                      |
| Skersmuo              | 21 mm                             |
| Laido ilgis           | 1,2 m                             |
| Kalibravimas          | O4                                |
| Išėjimo kvadratas     | 1/4 in                            |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in                            |
| Priveržimo kryptis    | Dešininis ir kairinis priveržimas |
| Patikros protokolas   | Gamintojo patikros sertifikatas   |
| Produkto rūšis        | Sukimo momento tikrintuvas        |

## Paslaugos

|  |                   |
|--|-------------------|
| Kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm            | 020140 400/2      |
| DAkKS kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm     | 020150 1000/2     |
| DAkKS kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 0,1-1100/2 Nm | 020150 0,1-1100/2 |