

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614812 10
GTIN	4045197160386
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	10 mm
Kilpos aukštis h_2	7,7 mm
Rakto ilgis L	160 mm
Žiočių aukštis h_1	5,2 mm
Žiaunų plotis b	22 mm
Žiedo $\varnothing D$	20,8 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 1	614850 1
--	----------