

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614800 50
GTIN	4045197511898
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta žiedine terkšle. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Žiedo Ø D	88 mm
Rakto ilgis L	640 mm
Žiaunų plotis b	96 mm
Rakto dydis	50 mm
Žiočių aukštis h <sub>1</sub>	21 mm
Kilpos aukštis h <sub>2</sub>	26,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas

Produkto rūšis

Veržliaraktis