



Greitaeigis suklys tipas 660 sunkus, SK 40, Sūkių skaičius: 50000min-1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	358825 50000
GTIN	2050001921512
Produktų klasė	33I

Aprašymas

Modelis:

Oru varomas greitaeigis suklys, priklausomai nuo modelio pastovus sūkių skaičius, taip pat ir prie apkrovų, siekia 25000–65 000 aps./min. Galia iki 1kW.

Privalumai:

- **Didesnis apdirbimo greitis su mažesniais įrankiais.**
- **Tausoja stakles – greitį sukuria greitaeigis suklys – staklių suklys stovi.**
- **Galimas nenutrūkstamas darbas, nes yra integruotas oro aušinimas. Jokių prastovų.**
- **Ilgiau tarnaujantys įrankiai.**
- **Labai gera įrankių paviršiaus kokybė – mažiau papildomo darbo.**

Paskirtis:

Greitaeigiai sukliai padidina pjovimo ir pastūmos greičius. Geriausiai tinka įrankiams su mažu skersmeniu (6 mm).

Tiekimo sudėtis:

Greitaeigis suklys, spyruoklinė įvorė, užveržimo veržlė, raktas, aklė, oro filtras, prijungimo žarna.

Priedai pasirinktinai:

Įrankių keitimo antdėklas automatiniam keitimui. Reikalingas tik **išoriniam** oro padavimui – pagal užklausą.

Pastaba:

Naudokite sausą, švarų suspaustą orą, maždaug 6,2 bar.
daugiau suklių pagal užklausą: visi standartiniai kotai, skirtingos produktyvumo klasės ir sūkių skaičiai.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis A	180 mm
-----------------	--------

Sūkių skaičius	50000 min ⁻¹
Bendras ilgis L	22 mm
Išorinis Ø D	81,79 mm
Tipas	660
Pjovimo technika	HSC
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	DIN 69893
Produkto rūšis	Greitaeigis suklys