



Skaitmeninis slankmatis IP67, Matavimo ribos: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412733 300
GTIN	4059192058302
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas, ryškus LCD ekranas. Indukcinė, vandeniui atspari matavimo sistema. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.: Be gylmačio.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Norma	ISO 13385
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,01 mm
Antgalių ilgis	64 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo ribos	0 - 300 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

Priedai

Plastikinė dėžė Tipas MS300	412470 MS300
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032