



## Skaitmeninis slankmatis IP67, Matavimo ribos: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	412733 200
GTIN	4059192058289
Produktų klasė	43A

### Aprašymas

#### Modelis:

Gerai įskaitomas, ryškus LCD ekranas. Indukcinė, vandeniui atspari matavimo sistema. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.:

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

### Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo ribos	0 - 200 mm
Norma	ISO 13385
Yra gyliamatis	taip
Kalibravimas	A1

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
--	---------------