

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis, Rakto dydis: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614816 8
GTIN	4045197298218
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	8 mm
Žiočių aukštis h_1	5 mm
Žiedo $\varnothing D$	17,5 mm
Kilpos aukštis h_2	7 mm
Rakto ilgis L	88 mm
Žiaunų plotis b	18 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis