

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis, Rakto dydis: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614816 18
GTIN	4045197199201
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto ilgis L	130 mm
Kilpos aukštis $h_2$	11,2 mm
Žiaunų plotis b	38,6 mm
Rakto dydis	18 mm
Žiedo $\varnothing$ D	33,4 mm
Žiočių aukštis $h_1$	8,1 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis