

Garant**Poliravimo ritinėlis (veltinis), Ø 100×100 mm, Tipas: MED****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568495 MED
GTIN	4045197890757
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Veltinis išdėstytas vėduoklės forma. Matmenys **Ø 100×100 mm**, kiaurymės Ø 19 mm su pleištinu grioveliu.

Paskirtis:

Didelio ploto poliravimas lankstesnis, labiau prisitaikoma prie kontūrų. Paskui vidutinio standumo ir minkštu modeliais galima paviršių nupoliruoti iki **veidrodinio blizgesio**.

Pastaba:

Žiedlapiniai poliravimo ritinėliai iš veltinio turi būti naudojami su **šlifavimo ir poliravimo pastomis**, pvz., Nr. 552250 / 555740.

Techninis aprašymas

Šlifavimo priemonių padėklas	Veltinis
Kietumo laipsnis	vidutinis
BūgnoØ	100 mm
Būgno plotis	100 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100×100 mm
Kiaurymės Ø	19 mm

rekomenduojamas sūkių skaičius	1900 min ⁻¹
Produkto rūšis	Poliravimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Šlifavimo pasta SiC Grūdelių dydis, SiC šlifavimo pasta 280	552250 280
Poliravimo pastos gabalėlisUnipol® Spalva WHITE	555740 WHITE
Poliravimo pastos gabalėlisUnipol® Spalva BLUE	555740 BLUE
Šlifavimo pasta SiC Grūdelių dydis, SiC šlifavimo pasta 150	552250 150