

Garant**Užspaudimo replės, Tipas: 6IS****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 729709 6IS |
| GTIN | 4045197891068 |
| Produktų klasė | 71B |

Aprašymas**Modelis:**

Plieninis korpusas su svirtine pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga dėl integruoto priverstinio blokavimo įtaiso.

GARANT: iš itin tvirto specialiojo plieno. **Ergonomiškos, patogios, minkštos ir neslidžios rankenos.** Optimalus užspaudimas dėl specialaus profilio geometrijos.

visas ilgis: 225 mm

laido skerspjūviui: 0,5 - 6 mm²

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|-------------------------|
| visas ilgis | 225 mm |
| laido skerspjūviui | 0,5 - 6 mm ² |
| Produkto rūšis | Užspaudimo replės |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Presavimo antgalių pora Tipas 6IS | 729713 6IS |
| Izoliacijos nuėmimo ir pjovimo priedas | 729712 |
| Atsarginių spyruoklių rinkinys 2 vnt. | 729711 |

