

Garant**Kabelių žirklys su pavarų svirtimi, Laidams, kurių Ø: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	731071 32
GTIN	4045197891204
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Žirklių viršūnė su pjautuvo formos pjovimo ašmenimis ir pavaros mechanizmu (valdomos viena ranka). Peiliai nepasislenka dėl dviejų kreipiamųjų.

GARANT ašmenys ir kitos svarbios darbinės detalės papildomai grūdintos.

Paskirtis:

Aliuminio ir varinių kabelių (taip pat lanksčių laidų) pjovimui, **netinka kabeliams su smulkiomis gijomis**. Nenaudoti plieninei vielai, kietiems aliuminio lydiniams, kietiems variniams laidams.

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš specialaus plieno, kojėlės iš lakštinio plieno su plastikinėmis rankenomis.

Pastaba:

Kerpant viengyslius laidus pjovimo pajėgumas apie 30% mažesnis.

Techninis aprašymas

kabelio Ø	32 mm
visas ilgis	250 mm
Kerpa daugiagyslius laidus iki	240 mm ²
Rankena	ergonomiškos plastikinės rankenos su apsauga nuo slydimo
Veikimas	mechaninis, darbui viena ranka, terkšlės principu

Produkto rūšis

Žirklys

Priedai

Fiksuotas peilis kabelių žirklys Tinka, jei kabelio Ø 32 mm

731112 32

Nulenkiamas peilis kabelių žirklys Tinka, jei kabelio Ø 32 mm

731111 32