

3M**Kibus šlifavimo diskas (CER) Hookit 775L perforuotas, Ø 125 mm, Grūdelių dydis: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567791 80
GTIN	30051125868229
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Su **stabiliu plėvelės laikikliu**. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

Privalumai:

- **Lygiau nušlifuotas paviršius dėl gero grūdelių numetimo.**
- **Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.**

Paskirtis:

Tinka sausam ir drėgnam naudojimui ant medienos, dažytų paviršių, metalų ir plastiko. Precizinio šlifavimo grūdėliai **Cubitron™ II** labai tinka didelių plotų apdirbimui (skardos apdirbimas), nes **medžiaga nuimama greičiau** ir **paviršius nupoliruojamas lygiau**.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	Hookit 775L
Disko Ø	125 mm
Grūdėtumas	80
Serija	775L

Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 123 mm	567990 123
---	------------