


3M**Kibus šlifavimo diskas (A) Hookit 255P Su 15 kiaurymių, Ø 150 mm, Grūdelių dydis: 400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567565 400
GTIN	4046719192007
Produktų klasė	53M

Aprašas**Aprašymas:**

Kibūs šlifavimo diskai su **popieriaus pagrindu**. Dulkes atstumianti danga neleidžia per greitai užsiteršti. Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru.

Kibus šlifavimo diskas **Hookit 255P** su atviru grūdelių sluoksniu. Korundas (A) ant C popieriaus pagrindo. Idealiai tinka medžiagoms, linkusioms labai greitai užsiteršti.

Paskirtis:

Ekscentriniam šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz., Nr. 567990 (galimas dulkių nusiurbimas). Universalus **Allround produktas** rupiajam, pusiau glotniajam ir glotniajam visų metalinių, plastikinių, lakuotų ir medinių paviršių šlifavimui. maksimalus apskritiminis greitis: 40 m/s

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	400
Disko Ø	150 mm
Gamintojo pavadinimas	Hookit 255P

Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
Nusiurbimo skylių skaičius	15
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s

Priedai

PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 150 mm	567885 150
Perforuota PU atraminė lėkštelė. Sriegis 5/16 colio ir M8 Išorinis Ø 150 mm	567887 150
Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Sriegis 5/16 colio ir M8 Išorinis Ø 147 mm	567990 147