

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis, Rakto dydis: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614816 19
GTIN	4045197199218
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto ilgis L	137 mm
Žiedo Ø D	34,5 mm
Rakto dydis	19 mm
Žiočių aukštis h <sub>1</sub>	8,5 mm
Kilpos aukštis h <sub>2</sub>	11,5 mm
Žiaunų plotis b	40,3 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

---

## Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 3	614850 3
--	----------