

MIRKA**ABRALON™ diskas, Ø 34 mm, Grūdelių dydis: 4000****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 567902 4000 |
| GTIN | 6416868568561 |
| Produktų klasė | 56M |

Aprašymas**Modelis:**

Patentuota baigiamojo apdirbimo sistema ABRALON™ susideda iš audinio tinklelio su silicio karbido danga ant plono putplasčio antdėklo. Privalumai:

- **Šlifavimo tinklas leidžia laisvai cirkuliuoti vandeniui arba orui, efektyviai pašalinamos šlifavimo dulkės.**
- **Didelis efektyvumas – trumpesnė darbo trukmė ir ilgesnis eksploatavimas.**

Paskirtis:

Rankiniam bei mašiniam **sausam arba drėgnam** kontūrų, formų, metalų **su jautriais paviršiais** šlifavimui ir poliravimui.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Grūdėtumas | 4000 |
| DiskoØ | 34 mm |
| Serija | ABRALON™ |
| Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) |
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Šlifavimo priemonių padėklas | austas tinklas |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 34 mm |
| pavaros mechanizmas | Ekscentrinis šlifuoklis |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s |
| Produkto rūšis | Kibus šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Akmuo | ribotai tinka | | |
| Dažai | tinka | | |
| Uni | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |