

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614816 10
GTIN	4045197198945
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	22 mm
Žiočių aukštis h ₁	5,2 mm
Rakto dydis	10 mm
Kilpos aukštis h ₂	7,7 mm
Žiedo Ø D	20,8 mm
Rakto ilgis L	94 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 1	614850 1
--	----------