

Mahr**Skaitmeninis griovelių gylmatis IP 67, i-wi, Matavimo diapazonas: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418754 100
GTIN	4059192057312
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Griovelių, kiaurymių, įpjovų, iškyšų ir kt. matavimams.

Labai didelis LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11 mm. Integruota, belaidė duomenų sąsaja i-wi.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032. Su 3 matavimo antgaliais (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm ir spinduliu 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

i-wi imtuvas Nr. 49498912. Disko formos matavimo antgalis Nr. 418660 dyd. 0,5, specialūs liestukai Nr. 434900 – 4915 su sriegiais M2,5.

Techninis aprašymas

Matavimo liniuotės skersmuo	16 × 3 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 100 mm
Matavimo strypo Ø	4 mm
Kalibravimas	A1
Tiltelio ilgis	85 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Skaitmeninis griovelių gylmatis-slankmatis

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Disko formos antgalis gylmačiui Disko storis 0,5 mm	418660 0,5
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498914 STICK
Disko formos antgalis gylmačiui Disko storis 1 mm	418660 1
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2