



Švarkas CANVAS 320, tamsiai mėlyni, Dydis DE: 50



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091351 50 |
| GTIN | 4030913889429 |
| Produktų klasė | 09R |

Aprašas

Aprašymas:

Patvari **darbo rūbų linija Canvas 320** puikiai apsaugo bet kokiomis darbo sąlygomis. Su **guma reguliuojamu liemeniu**, todėl dar patogesnės. Tvirti ir atsparūs **Cordura® tekstilės įsiuvai** ypač pažeidžiamose vietose. Lengvai prižiūrimas audinys, dengtas Teflon®, **nesugeria purvo ir vandens**. Su atšvaitais iš **3M™ Scotchlite™ atspindinčios medžiagos**, todėl būsite dar geriau matomi tamsoje.

Darbinis švarkas su reguliuojamais rankogaliais.

- **Dvi kišenės ant krūtinės, dešinėje prisiūta kišenėlė mobiliam telefonui.**
- **Kišenė ant rankovės su skyreliais pieštukams.**
- **Paslėpta užsegimo juosta.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Darbinė striukė, spalva **juoda** Nr. 091352.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė

Audinio sudėtis: 65% poliesteris

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 320 g/m²

Plovimas: 60 °C margi skalbiniai

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Dydis FR | 46 |
| Dydis DE | 50 |
| Serija | CANVAS 320 |
| Speciali paslauga | Tekstilės apdaila |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris |
| Medžiagos svoris/Audinio tankumas | 320 g/m ² |
| Plovimas | 60 °C margi skalbiniai |
| Spalva | tamsiai mėlyni |
| Produkto rūšis | Darbo švarkas |