

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lenktas kūginis šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1× sriegis M: 125XM14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	571350 125XM14
GTIN	4017359391945
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Lenktas **kūginis šepetys** su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą.

Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.

Paskirtis:

Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.

Idealiai tinka apdirbimui sunkiai prieinamose vietose ir sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Su **vidiniu sriegiu M14** tiesioginiam tvirtinimui **ant kampinių šlifuoiklių**.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	12500 min ⁻¹
Ilgis H ₁	29 mm
Šepečio Ø D ₁	125 mm
Pynių kiekis	20

Šerių storis	0,5 mm
Plotis L ₁	12 mm
Sriegis M	M14
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Kūginis šepetys