



Kelnės CANVAS 320, tamsiai mėlyni, Dydis DE: 98



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091361 98
GTIN	4030913889764
Produktų klasė	09R

Aprašas

Aprašymas:

Patvari **darbo rūbų linija Canvas 320** puikiai apsaugo bet kokiomis darbo sąlygomis. Su **guma reguliuojamu liemeniu**, dar patogesnės. Tvirti ir atsparūs **Cordura® tekstilės įsiuvai** ypač pažeidžiamose vietose. Lengvai prižiūrimas audinys, dengtas Teflon®, **nesugeria purvo ir vandens**. Su atšvaitais iš **3M™ Scotchlite™ atspindinčios medžiagos**, todėl būsite dar geriau matomi tamsoje.

Darbinės kelnės su septyniomis kilpomis prie diržo.

- **Cordura® sustiprintos kišenės ant kelių.**
- **Sertifikuota pagal EN-14404 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091802.**
- **Storesnio audinio galinės kišenės.**
- **Dvi šoninės kišenės iš Cordura®.**
- **Dviguba kišenė metrui iš Cordura®.**
- **Kišenė ant šlaunies su skyriumi mobiliam telefonui.**
- **Užtrauktukas.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Darbinės kelnės, spalva **juoda** Nr. 091362.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalgiame katalogo puslapyje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė
Audinio sudėtis: 65% poliesteris
Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 320 g/m²
Plovimas: 60 °C margi skalbiniai
Norma: EN 14404

Techninis aprašymas

Dydis DE	98
Dydis FR	42L
Dydis IT	42L
Serija	CANVAS 320
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	42L
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	320 g/m ²
Plovimas	60 °C margi skalbiniai
Spalva	tamsiai mėlyni
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Darbinės kelnės

Priedai

Kelių pagalvėlės Standard 1 pora Tipas KNEE	091802 KNEE
---	-------------