

**Kelnės CANVAS 320, juoda, Dydis DE: 106****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091362 106
GTIN	4030913039985
Produktų klasė	09R

**Aprašas****Aprašymas:**

Patvari **darbo rūbų linija Canvas 320** puikiai saugo bet kokiomis darbo sąlygomis. Su **guma reguliuojamu liemeniu** dar patogiau priglunda. Tvirtos ir atsparios **Cordura® tekstilės įsiuvai** ypač pažeidžiamose vietose. Lengvai prižiūrimas audinys, dengtas Teflon®, **nesugeria purvo ir vandens**. Su atšvaitais iš **3M™ Scotchlite™ atspindinčios medžiagos**, todėl būsite dar geriau matomi tamsoje.

**Darbinės kelnės** su septyniomis kilpomis prie diržo.

- **Cordura® sustiprintos kišenės ant kelių.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis.**
- **Storesnio audinio užpakalinės kišenės.**
- **Dvi šoninės kišenės iš Cordura®.**
- **Dviguba kišenė metrui iš Cordura®.**
- **Kišenė ant šlaunies su skyriumi mobiliam telefonui.**
- **Užtrauktukas.**

**Pastaba:**

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalgiame katalogo puslapyje.

Audinio sudėtis: 65% poliesteris

Audinio sudėtis: 35% medvilnė  
Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 320 g/m<sup>2</sup>  
Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

## Techninis aprašymas

Dydis IT	46L
Dydis FR	46L
Dydis DE	106
Serija	CANVAS 320
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	46L
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	320 g/m <sup>2</sup>
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Spalva	juoda
Produkto rūšis	Darbinės kelnės