



Kelnės su petnešomis CANVAS 320, juoda, Dydis DE: 90



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091372 90
GTIN	4030913041155
Produktų klasė	09R

Aprašas

Aprašymas:

Patvari **darbo rūbų linija Canvas 320** puikiai saugo bet kokiomis darbo sąlygomis. Su **guma reguliuojamu liemeniu** dar patogiau priglunda. Tvirtos ir atsparios **Cordura® tekstilės įsiuvai** ypač pažeidžiamose vietose. Lengvai prižiūrimas audinys, dengtas Teflon®, **nesugeria purvo ir vandens**. Su atšvaitais iš **3M™ Scotchlite™ atspindinčios medžiagos**, todėl būsite dar geriau matomi tamsoje.

Darbinės kelnės su petnešomis su reguliuojamo pločio juosmeniu ir paaukštinta nugaros dalimi. Elastinės guminės petnešos su apsauginėmis sagtimis. Dviguba kišenė.

- **Cordura® sustiprintos kišenės ant kelių.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis.**
- **Storesnio audinio užpakalinės kišenės.**
- **Dvi šoninės kišenės iš Cordura®.**
- **Dviguba kišenė metrui iš Cordura®.**
- **Kišenė ant šlaunies su skyriumi mobiliajam telefonui.**
- **Užtrauktukas.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalgiame katalogo puslapyje.

Audinio sudėtis: 65% poliesteris
 Audinio sudėtis: 35% medvilnė
 Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 320 g/m²
 Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Dydis DE	90
Dydis IT	38L
Dydis FR	38L
Serija	CANVAS 320
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis ES	38L
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	320 g/m ²
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Spalva	juoda
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis

Priedai

Kelių pagalvėlės Standard 1 pora Tipas KNEE

091802 KNEE