

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute, Rakto dydis: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614812 15
GTIN	4045197160430
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	33,4 mm
Rakto dydis	15 mm
Rakto ilgis L	200 mm
Žiedo Ø D	28,9 mm
Kilpos aukštis h ₂	10 mm
Žiočių aukštis h ₁	6,9 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis