

**HOLEX****Kibus šlifavimo diskas (A) Su 15 kiaurymių, Ø 150 mm, Grūdelių dydis: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567796 120
GTIN	4045197890887
Produktų klasė	52M

**Aprašymas****Modelis:**

Su **stabilium plėvelės laikikliu**. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

**Privalumai:**

- **Lygiau nušlifluotas paviršius dėl gero grūdelių numetimo.**
- **Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.**

**Paskirtis:**

Aukštos kokybės korundo šlifavimo grūdeliai (A) universaliai tinka rupiam, tarpiniam ir galutiniam šlifavimui.

Aukštos kokybės korundo šlifavimo grūdeliai (A), atviras grūdelių sluoksnis. Universaliai tinka rupiam, tarpiniam ir galutiniam šlifavimui.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	120
DiskoØ	150 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdeliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
Nusiurbimo skylių skaičius	15
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

PU kibi šlifavimo lėkštelė Išorinis Ø 150 mm	567885 150
Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 147 mm	567990 147
PU kibi šlifavimo lėkštelėDaug kiaurymių Išorinis Ø 150 mm	567887 150

