


HOLEX**Kibus šlifavimo diskas (A) Su 15 kiaurymių, Ø 150 mm, Grūdelių dydis: 800****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567796 800
GTIN	4045197891358
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

Su **stabilium plėvelės laikikliu**. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

Privalumai:

- **Lygiau nušlifuotas paviršius dėl gero grūdelių numetimo.**
- **Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.**

Paskirtis:

Aukštos kokybės korundo šlifavimo grūdeliai (A) universaliai tinka rupiam, tarpiniam ir galutiniam šlifavimui.

Aukštos kokybės korundo šlifavimo grūdeliai (A), atviras grūdelių sluoksnis. Universaliai tinka rupiam, tarpiniam ir galutiniam šlifavimui.

Techninis aprašymas

Disko Ø	150 mm
Grūdėtumas	800
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdeliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
Nusiurbimo skylių skaičius	15
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

PU kibi šlifavimo lėkštelė Išorinis Ø 150 mm	567885 150
PU kibi šlifavimo lėkštelėDaug kiaurymių Išorinis Ø 150 mm	567887 150
Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 147 mm	567990 147

