

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute, Rakto dydis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614812 16
GTIN	4045197160447
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Žiaunų plotis b	34 mm
Žiedo Ø D	30,3 mm
Kilpos aukštis h <sub>2</sub>	10,6 mm
Rakto dydis	16 mm
Žiočių aukštis h <sub>1</sub>	7,1 mm
Rakto ilgis L	216 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis