

Koken**IMPACT 8 vnt. 6-briaunių 3/8 colio galvučių rinkinys Surface Drive****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	650132
GTIN	4991644011681
Produktų klasė	63R

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu griovelio. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Tiekimo sudėtis:

po 1 galvutę Nr. 650130: dyd. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Magnetinis tvirtinimo bėgelis, 200 mm ilgio: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės Surfacedrive
Dalių skaičius	8
Paviršius	juodint.
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

Jungiamasis kaištis 3/8 colio galvutėms Ø × ilgis 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Apsauginių spaustukų rinkinys įdėklams, 3/8 colio, su nuimtuvu, 10 vnt. Tipas 1	650790 1
Guminis žiedas 3/8 colio galvutėms Ø 18 mm	650800 18
Apsauginių spaustukų rinkinys įdėklams, 3/8 colio, su nuimtuvu, 10 vnt. Tipas 2	650790 2
Guminis žiedas 3/8 colio galvutėms Ø 22 mm	650800 22
Jungiamasis kaištis 3/8 colio galvutėms Ø × ilgis 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Fiksavimo gnybtų nuėmiklis	650785