

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis, Rakto dydis: 13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614816 13
GTIN	4045197198969
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiedo Ø D	25,5 mm
Rakto ilgis L	107 mm
Žiočių aukštis h ₁	6 mm
Rakto dydis	13 mm
Kilpos aukštis h ₂	9,3 mm
Žiaunų plotis b	27,1 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 2	614850 2
--	----------