

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute, Rakto dydis: 17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614812 17
GTIN	4045197160454
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiočių aukštis h_1	7,9 mm
Rakto ilgis L	233 mm
Žiaunų plotis b	36,6 mm
Rakto dydis	17 mm
Kilpos aukštis h_2	10,9 mm
Žiedo $\varnothing D$	33,3 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis