

HOLEX**12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	642120 19
GTIN	4045197164124
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Standartas:**DIN 3124****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 12-briaunius atsuktuvų antgalius (net ir colinių dydžių) galima įsigyti el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

Techninis aprašymas

Rakto dydis	19 mm
Ilgis	39 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	26,5 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė