



Sukamoji rankena, 1/2 colio



Užsakymo data

Užsakymo numeris	641800
GTIN	4018754013142
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Darbo spindulys 105 mm.

Standartas:

DIN 3122-B 12,5

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

visas ilgis: 456 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	456 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Darbinis spindulys	105 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas