

**12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	642100 27
GTIN	4018754005352
Produktų klasė	63A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**. Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. **AS-Drive** profilis.

**Standartas:****DIN 3124****Apdirbama medžiaga:**

HPQ® labai našus plienas, smūgiams atspari danga - nikeliuotas ir chromuotas.

**Pastaba:**

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 642129

**Techninis aprašymas**

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	36,2 mm
Ilgis	45 mm
Rakto dydis	27 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Medžiaga	HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius	ant nikelio chromuoti
su AS-drive profiliu	taip
Produkto rūšis	Galvutė