

**Kelnės Quality Dress, rugiagėlių mėlynumo, Dydis DE: 27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091121 27

GTIN

4014382985769

Produktų klasė

09S

Aprašas**Aprašymas:**

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100 % medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

Darbinės kelnės.**Aprašas:**

- **Užtrauktukas.**
- **Dvi išorinės, sutvirtintos priekinės kišenės.**
- **Kišenė ant šlaunies.**
- **Išorinė kišenėlė telefonui.**
- **Sutvirtinti keliai.**
- **Kišenė metrui.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Darbinės kelnės, pilkos spalvos Nr. 091112.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m²

Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams

Techninis aprašymas

kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Kišenių matuokliui kiekis	1
Dydis FR	50C
Medžiaga	Medvilnė
Šoninių kišenių kiekis	2
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
Dydis DE	27
Šoninės kišenės	uždėtas, sustiprintas
storesnė kelių zona	taip
Kišenė telefonui	taip
užtrauktukas ant kojos	tiesus atviras
Dydis UK	40S
Dydis US	40/32
Dydis IT	50C
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	50C
Dydis NL	27
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	rugiagėlių mėlynumo
Produkto rūšis	Darbinės kelnės

