



Ergo Profi rėminis pjūklas metalui 325 su pjūkleliu iš bimetalu, 24 dantys



Užsakymo data

Užsakymo numeris	580600
GTIN	7311518214852
Produktų klasė	58Z

Aprašymas

Modelis:

Unikalus BAHCO ergo metalinis pjūklo lankas, maksimaliai įtempiantis ašmenis (virš 1000 N arba 100 kp). Ergonomiškas dizainas efektyviam darbui. Paprasčiausias **spyruoklinis pjūklelio tvirtinimas** greitam pjūklelių keitimui, **įtempimas automatinis**. Alternatyvus pjūklelio tvirtinimas 55° kampu paviršiniams pjūviams. Visas ilgis 400 mm.

Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbu. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

Tiekimo sudėtis:

Yra SANDFLEX® pjūklelis iš bimetalu Nr. 582900.

Plokštelės ilgis: 300 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius colyje	24
Bendras ilgis	400 mm
Plokštelės ilgis	300 mm
Pjūklelis įtempiamas iki	1000 N
alternatyvus pjūklelio kampas	55 laipsniai
Produkto rūšis	Pjūklas metalui

Priedai

Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalas	582850
Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalas	582920
Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalas	582900