

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614820 13
GTIN	4045197218780
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Žiedo Ø D	25,5 mm
Kilpos aukštis h <sub>2</sub>	9,3 mm
Žiaunų plotis b	27,1 mm
Rakto dydis	13 mm
Žiočių aukštis h <sub>1</sub>	6 mm
Rakto ilgis L	180 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

---

## Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 2	614850 2
--	----------