

Garant**Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 12X13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614845 12X13
GTIN	4045197415899
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas, abiejose pusėse su itin lengvaeigėmis, tvirtomis žiedinėmis terkšlėmis. Perjungiamo dešininiam ir kairiniam priveržimui. Ypač mažas suveikimo kampas – 5°.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

Techninis aprašymas

visas ilgis L	170 mm
maksimalus kilpos \varnothing D2	26,5 mm
Rakto dydis $_2$	13 mm
maksimalus kilpos \varnothing D1	24,6 mm
Rakto dydis $_1$	12 mm
maksimalus kilpos aukštis h_2	9 mm
maksimalus kilpos aukštis h_1	8,9 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	5
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 2	614850 2
--	----------