



Pjūklas metalui 317 su pjūkleliu iš bimetalo, 24 dantys



Užsakymo data

Užsakymo numeris	580700
GTIN	7311518240936
Produktų klasė	58Z

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas pjūklo rėmas **su maksimaliu 750 N (75 kp) pjūklelio įtempimu**, patogus naudoti. Alternatyvus pjūklelio tvirtinimas 90° kampu pjūviams palei paviršių. Visas ilgis 425 mm. Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbu. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

Tiekimo sudėtis:

Yra SANDFLEX® pjūklelis iš bimetalo Nr. 582900.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius colyje	24
Plokštelės ilgis	300 mm
Produkto rūšis	Pjūklas metalui

Priedai

Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalas	582850
Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalas	582920

Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalias

582900