

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 14mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614820 14 |
| GTIN | 4045197218797 |
| Produktų klasė | 61B |

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Rakto dydis | 14 mm |
| Rakto ilgis L | 193 mm |
| Kilpos aukštis h_2 | 9,4 mm |
| Žiočių aukštis h_1 | 6,6 mm |
| Žiedo $\varnothing D$ | 27,3 mm |
| Žiaunų plotis b | 30,9 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Žiedo padėtis | 15 laipsniai |
| Dantų skaičius | 72 |
| Suveikimo kampas | 5 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas šampuojant |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | matinis chromuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |