

**Garant****Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 14X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas, abiejose pusėse su itin lengvaeigėmis, tvirtomis žiedinėmis terkšlėmis. Perjungiamo dešininiam ir kairiniam priveržimui. Ypač mažas suveikimo kampas – 5°.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis L	190 mm
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2</sub>	9,4 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	15 mm
maksimalus kilpos Ø D <sub>2</sub>	32,6 mm
maksimalus kilpos aukštis h <sub>1</sub>	9,4 mm
maksimalus kilpos Ø D <sub>1</sub>	28,3 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	14 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	5
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis