

Garant**Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 16X18mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614845 16X18 |
| GTIN | 4045197416216 |
| Produktų klasė | 61B |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas, abiejose pusėse su itin lengvaeigėmis, tvirtomis žiedinėmis terkšlėmis. Perjungiamo dešininiam ir kairiniam priveržimui. Ypač mažas suveikimo kampas – 5°.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| maksimalus kilpos aukštis h_2 | 11 mm |
| visas ilgis L | 230 mm |
| maksimalus kilpos \varnothing D2 | 35,6 mm |
| Rakto dydis d_2 | 18 mm |
| maksimalus kilpos aukštis h_1 | 9,9 mm |
| maksimalus kilpos \varnothing D1 | 34,5 mm |
| Rakto dydis d_1 | 16 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Dantų skaičius | 5 |
| Suveikimo kampas | 5 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |

| | |
|----------------|--------------------|
| Paviršius | matinis chromuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |