

**Garant****Veržliarakčiai / terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 1 in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614825 1
GTIN	4045197331298
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Žiočių aukštis $h_1$	10,2 mm
Rakto dydis	1 in
Žiaunų plotis $b$	50,8 mm
Kilpos aukštis $h_2$	14,5 mm
Rakto ilgis $L$	325 mm
Žiedo $\varnothing D$	47,1 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis