

Garant**Veržliarakčiai / terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 1/4in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614825 1/4
GTIN	4045197331205
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiočių aukštis h_1	4,3 mm
Rakto ilgis L	136 mm
Kilpos aukštis h_2	7 mm
Žiaunų plotis b	17,1 mm
Žiedo \varnothing D	17,3 mm
Rakto dydis	1/4 in
Raktų dydžių matmenys	coliais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis